



新時代を先取りする「薄型背シート」モデル サイズは大小4種類から

MD-1900

MD-1910(S) (コンパクトサイズ)
MD-1900(R) (レギュラーサイズ)
MD-1930(W) (ワイドサイズ)
MD-1980(L) (ラージサイズ)

コイルスプリング機構

ロッキング機能は、信頼性の高いコイルスプリングを採用。背もたれが適度にリクライニングします。

立体成形されている背シート部は、もたれると、心地よく変形しながら身体をホールドします。また、シート状になっているので、背がたいへん薄く、これまで以上の通路幅を確保できるだけでなく美しいパターンデザインホール(孔)により通気機能を持たせ、開放感も演出しています。

カラーはスケルトンタイプ3色とソリッドタイプ3色の合計6色からお選びいただけます。限られたホールのスペースを最大限に活用する幾つかの配慮がぎっしり詰まったMD-1900シリーズ。

Color

ソリッドタイプ



カーマインレッド アムールグレイ ロイヤルブラック

スケルトンタイプ



スカイブルー ブラハグリーン カリブオレンジ

Optional function

オプション

フルオートリターン付ガス上下

収納式アームレスト



function

基本仕様


コイルスプリングリクライニング スライドメカ オートリターン
 解体・分別容易構造 リサイクル原料使用 ワンタッチ・マット交換

実用新案 (マット部ワンタッチ脱着方式) (特願2004-106286)



背シート簡易脱着方式

Dimension



MD-1900(R) (レギュラーサイズ) MD-1910(S) (コンパクトサイズ) MD-1930(W) (ワイドサイズ) MD-1980(L) (ラージサイズ)

3年間品質保証

セールスサービスネットワーク



バーラーチェアのプロフェッショナル



ISO 9001 認証工場で設計・生産をしています。

1997年より認証取得をした国際品質保証規格ISO 9001認証企業となる他、JIS (日本工業規格)、ANSI/BIFMA (アメリカスタンダード)、DIN (ドイツ連邦規格) など世界基準を取り入れ量産品から受注製品まで一貫した生産体制を保持しています。

限りある資源をたいせつに。人に、地球にやさしい印刷。

植物油インキとは、石油資源の枯渇による代替バイオ燃料の需要拡大と食糧確保の調和を考え、大豆油に限定せず、非食用も含めた各種植物油(大豆油、亜麻仁油、桐油、パーム油、ヤシ油、米ぬか油など)に拡大し、さらに廃食用油等をリサイクルした再生油も使用した次世代のインキを使用しています。印刷は、CTP (フィルムレス) 製版および水無し印刷により、アルカリ性洗浄液やインクロビルアルコールを含む湿し水などが不要な方式を採用しています。尚、本カタログは、ISO 9002・ISO 14001認証工場で印刷されています。



※すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

株式会社トーカイ 本社
 〒332-0002 埼玉県川口市弥平1-2-8
 tel.048-223-6890 fax.048-224-1060

株式会社トーカイ 仙台営業所
 〒981-1525 宮城県角田市君萱字馬場前48
 tel.0224-86-5927 fax.0224-86-5927

株式会社トーカイ 盛岡営業所
 〒020-0822 岩手県盛岡市茶畑2-25-16
 tel.019-606-3588 fax.019-606-3588

バーラーチェアのプロフェッショナル



It matches it to the hall

Design in balance with a small hall and a lage hall

MD-1900 series



次の時代のホールへ

狭いホールから広いホールまで、
ホール環境に合わせて椅子の大きさを
4タイプの中から選び頂けます。
また、背シート部もソリッドタイプで3色、
スケルトンタイプで3色、
合計6色の中から選び頂けます。

背シート 簡易脱着方式

背シートはブラスドライバ
ー1本で取替えが可能です。



薄型背シート、スタイリッシュデザイン。

背シートに新素材サーモポリウレタン(R-TPU)

背シート素材には適度なしなやかさと弾力性を持つ環
境対応素材(サーモポリウレタン)を採用。美しいパタ
ーンのデザインホール(穴)は、快適な通気機能を持た
せると同時にビジュアル的開放感を演出しています。

背シート部の構造が快適なクッション性を実現

背シート部は、もたれると、心地よく変形しながら身体
をホールドします。また、シート状になっているので、背
がたいへん薄く、これまで以上の通路幅を確保できます。

機能性に優れたR-TPU

背もたれにもたれる際、背シー
ト素材の持つ弾力性とたわみ
特性を活かしてフィット感を実
現しています。



腰に当たる部分やたわ
みを抑えたい部分は、
背シート上部とは対照
的に腰部付近を押し上
げるように「張る」特性
を持っています。



開発段階から環境にも配慮。

R-TPUは、再生素材です。その他にも廃棄処分が困難な熱硬化
性発泡ウレタンの使用を最小限にし、再生素材を積極的に採用
しています。また、部材単位で簡単に解体、分別が容易にできる
ように配慮しています。



MD-1900

MD-1910(S) (コンパクトサイズ)
MD-1900(R) (レギュラーサイズ)
MD-1930(W) (ワイドサイズ)
MD-1980(L) (ラージサイズ)



コンパクトからワイド、
ラージと座面サイズも豊富な
薄型背シートモデル。

座面サイズが4種類から選べます。

コンパクトからワイド、ラージと座面サイズが豊富

MD-1900はレギュラーサイズ以外に、コンパクト
サイズとワイドサイズ、さらにラージサイズからお選
び頂けます。

