



フォロー

MD-2600(標準タイプ)・MD-2630(ワイドタイプ)

Basic function



コイルスプリング
リクライニング
+背サルトメカ



ロックングメカ



スライドメカ



オートリターン



解体・分別
構造



リサイクル
原料使用



ワンタッチ
マット交換

Colors メッシュカラー



ブラック



レッド





通気性抜群のメッシュ素材

難炎加工

MD-2600シリーズには、スタイリッシュで機能的なメッシュ素材を採用しています。体を包み込むようなフィット感と熱分散機能で通気性抜群。メッシュ素材には、難炎加工を施してあります。

Options



フルオート
リターンガス上下



収納式
アームレスト



エイチビー
(hB)ベース

エイチビー(hB)ベースは、これまでの固定式バーラーチェアでは不可能だった脱着を可能にしました。車いすを利用されている方もプレイ台を選んでお楽しみいただけるように配慮しています。

特許登録済

Armrest (Options)

収納式アームレスト (オプション)




プレイ中の疲労から開放
収納出来るアームレスト

長時間のプレイは、腕や肩、腰などに疲労がたまりやすくなります。アームレストを使えば上半身を安定させると同時に最適な位置に腕を固定することができますので、疲労軽減と快適なプレイをサポートします。


Dimension (単位:mm)

MD-2600(R) 収納式アームレスト (オプション) 仕様




総奥: 495
座奥: 370
座高: 460
背高: 240
肘高: 940
肘幅: 480
座幅: 400
背幅: 380
肘幅: 70
ミニマムボールピッチ: 740

MD-2630(W) 収納式アームレスト (オプション) 仕様




総奥: 495
座奥: 370
座高: 460
背高: 240
肘高: 940
肘幅: 480
座幅: 430
背幅: 380
肘幅: 70
ミニマムボールピッチ: 740

MD-2600(R) フルアジャスタブル (可動) アームレスト (オプション) 仕様



総奥: 495
座奥: 370
座高: 460
背高: 240
肘高: 940
肘幅: 480
座幅: 400
背幅: 380
肘幅: 70
ミニマムボールピッチ: 745

MD-2630(W) フルアジャスタブル (可動) アームレスト (オプション) 仕様



総奥: 495
座奥: 370
座高: 460
背高: 240
肘高: 940
肘幅: 480
座幅: 430
背幅: 380
肘幅: 70
ミニマムボールピッチ: 765

フルアジャスタブル(可動) アームレスト (オプション)





高さ調節 (6段階)



前後調節 (オートスライド)



角度調節 (無段階)

フルアジャスタブルアームレストは体型や好みに合わせて高さ・向き・角度がきめ細かく調節でき、疲労を軽減しながら快適なプレイをサポートします。

3年間品質保証

セールスサービス
ネットワーク



バーラーチェアのプロフェッショナル



ISO 9001 認証工場で設計・生産をしています。

1997年より認証取得をした国際品質保証規格ISO 9001認証企業となる他、JIS (日本工業規格)、ANSI/BIFMA (アメリカスタンダード)、DIN (ドイツ連邦規格) など世界基準を取り入れ量産品から受注製品まで一貫した生産体制を保持しています。

限りある資源をたいせつに。人に、地球にやさしい印刷。

植物油インキとは、石油資源の枯渇による代替バイオ燃料の需要拡大と食糧確保の調和を考え、大豆油に限定せず、非食用も含めた各種植物油 (大豆油、亜麻仁油、桐油、パーム油、ヤシ油、米ぬか油など) に拡大し、さらに廃食用油等よりサイクルした再生油も使用した次世代のインキを使用しています。印刷は、CTP (フィルムレス) 製版および水無し印刷により、アルカリ性現像液やイソプロピルアルコールを含む洗浄水などが不要な方式を採用しています。尚、本カタログは、ISO 9002・ISO 14001 認証工場で印刷されています。



※すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。
※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

株式会社トーカイ 本社
〒332-0002 埼玉県川口市弥平1-2-8
tel.048-223-6890 fax.048-224-1060

株式会社トーカイ 仙台営業所
〒981-1525 宮城県角田市君萱字馬場前48
tel.0224-86-5927 fax.0224-86-5927

株式会社トーカイ 盛岡営業所
〒020-0822 岩手県盛岡市茶畑2-25-16
tel.019-606-3588 fax.019-606-3588

バーラーチェアのプロフェッショナル



あなたのカラダと心の動きに、
柔軟に反応し、心地よく
フォローします。

フォロー

follow

MD-2600 (標準タイプ)・MD-2630 (ワイドタイプ)

follow

フォロー
MD-2600 (標準タイプ)・MD-2630 (ワイドタイプ)



01

メッシュ素材

02

大きな背シート

カラーはレッドとブラックの2色でいずれも難炎加工を施しています。体を包み込むような柔らかなフィット感と通気性抜群の素材により、背中に溜まる不快な熱を大気中に分散。疲労軽減に貢献します。

04

座マット形状



MD-2600 (標準タイプ)

MD-2630 (ワイドタイプ)

03

薄型背シート

ハイバックの背シートは、肩付近まで快適にサポートします。柔軟に動く背チルトメカ採用により、不快な反発感がなく身体の形状に馴染むような自然なフィット感が得られます。

座マットは、立体形状が大きく進化し効率良く体圧分散が出来るようなウレタン形状となっています。快適な座り心地を実現。

夢中にさせる椅子

フォロー・チェア
Follow Chair

パーラーは、気持ち良く遊ぶ空間。
ストレスを感じず、夢中になれる環境を提供するのが私たちの使命です。
「フォロー・チェア」(追従する椅子)。
それがMD-2600シリーズの方向性。
どこまでも気持ちよく、どこまでも快適に。
心地よいホールの環境をフォローしながらお客様を優しくサポートします。

背チルトメカは、背部の中央付近を回転軸に背もたれが傾斜します。この時背もたれ上部(肩付近)は後傾しますが、下部(腰付近)は腰を支えるように押し出でて理想的なS字カーブの姿勢をつくり出します。

06

背チルトメカ

07

通路を広く確保



ロックングストロークを短くしてもダブルの傾斜機構ですので腰部を安定させながら背伸びの姿勢がとれます。最大に倒しても必要以上に通路側へはみ出さない為広く快適な通路幅を確保することができます。

08

考え抜かれた
実用性能

ロックングの強さも強、中、弱の3種類からお選びいただけます。(※ご注文の際にご指定下さい。)
また、座面と背もたれの隙間にパチンコ玉が入り込んでも自然に落下するように2つの穴が用意されています。他にも車いす利用客も自由に台が選べるようにと開発された脱着できるパーラーチェアシステム、エイチビーベース等がオプションで用意されています。

車いす利用客も自由に台が選べる

Your Choice
hB ベース



エイチビー(hB)ベースは、これまでの固定式パーラーチェアでは不可能だった脱着を可能にしました。車いすを利用されている方もプレイ台を選んでお楽しみいただけるように配慮しています。

特許登録済

05

ダブルの傾斜

ロックングメカは、信頼性の高いコイルスプリングリクライニングメカを採用。さらに背チルトメカが背中形状に合わせて自然に傾斜するダブルの傾斜機構が快適なロックングを実現します。



背チルトメカ



コイルスプリングリクライニングメカ

09

簡単に脱着できる
プレートホルダー



ホールからのインフォメーションや各種イベントプレートの差し込みなどホール内で開催される様々なイベントに柔軟に対応できるように配慮したプレートホルダー。(オプション)

